

アクリルに接着するだけでグッズの完成

樹脂皿付き ヘアゴム マルチマーカー

用途や予算で
タイプが選べる!



ヘアゴム仕様



マルチマーカー仕様



髪や手首だけでなく、 傘や鞆の持ち手にもつけられる

直径13mmの樹脂皿を、アクリルなどの平らなパーツに接着剤で貼り付けることで、ヘアゴムやマルチマーカーにできます。金属タイプの皿と異なり、水に濡れても錆びのリスクがありません。接着材の相性が良く、少ない接着面でもしっかりとした強度を保ちます。

樹脂皿とヘアゴムは接着されていないため、ヘアゴムが痛んでしまった場合でも市販のヘアゴムを通して使っていただくことができます。



【樹脂皿 共通仕様】

サイズ：φ13×厚み6.2mm

材質：PS(ポリスチレン)

カラー：クリアー

※通し穴部分のみ形状が若干異なります。

最小ロット
100コ〜



透明アクリル

白アクリル

絵柄に透明なデザインがあり
接着箇所が透けてしまう
場合には、白アクリルへの
変更もご検討ください。(別途料金)

樹脂パーツをアクリルに接着するだけでグッズの完成

・仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承願います

樹脂皿付き ヘアゴム/マルチマーカ-


【ヘアゴム仕様】

サイズ: 外径約58mm
線径約4mm

材質: ゴム
PET (ポリエステル)
カラー: ブラック

本商品は樹脂皿とヘアゴムのセット販売のみです。


原寸大



アクリル推奨サイズ
40×40mm程度

通し穴にツメあり^{※1}

樹脂皿
拡大図



※1…樹脂パーツのツメありタイプは在庫限りのため、なくなり次第ツメなしに変更となります。ツメの有無で外観や機能に大きく変わりはございません。


【マルチマーカ-仕様】

サイズ: 外径19mm
線径2mm

材質: シリコン
カラー: 半透明^{※2}

本商品は樹脂皿とシリコンゴムのセット販売です。それぞれバラでの販売も承ります。

原寸大



13mm

アクリル推奨サイズ
25×25mm程度

通し穴にツメなし

マルチマーカ-は大王製作所オリジナルの組み合わせとなっております。従来はチャームをぶら下げていたアンブレラマーカ-も向きを固定しての取り付けが可能となります。シリコンの伸縮性を生かして、定番のペットボトルマーカ-やペンライトへの取り付け、指輪の代わり^{※3}にもできます。

※2…マルチマーカ-のシリコンゴムには、オレンジ/イエロー/ピンク/ブルー/グリーンもあります。カラーの場合は色移りする可能性がございます。別料金で1色100個から変更可能です。

※3…指輪としてのご使用は個人差や装着箇所によってはシリコンゴムがきつく、うっ血する可能性もございます。長時間の着用にはお気をつけください。



髪留めとしても勿論、バッグに着けてお出かけのアクセントに。大きめパーツで目立たせたい場合におすすめです！



小さめパーツでさりげない目印に。押し活アイテムとして、仲間との交流も盛り上がります！

さりげなく好きをアピール!
チームロゴ
タイトルロゴ

流行りの押し活に!
生首モチーフ

※キャラや人物の写真を首から上で切り抜いたもの

キャラグッズの定番!
ミニキャラ

コンプリートしたくなる!
おぼえ

貼っ付け簡単! 接着材は「セメダイン スーパーX2(無溶剤系)」がおすすめ!

- ①接着剤は接着面に1滴ずつ。多く出すぎると接着面からはみ出る恐れがあります。
- ②ヘラなどで全体に塗り広げてから1分ほど放置します。
- ③接着したい面に強く押し当てて数秒動かさずに固定します。**アクリルにUV印刷の場合、万一の印刷剥がれを考慮して、表刷り・裏面への接着がおすすめです。**
- ④5分ほどで仮硬化、1日ほどで完全硬化となりますので、引っ張ったり袋入れなどの作業は半日~1日ほど乾燥時間を設けてください。

OEM
アクリルプレートを
オリジナルデザインで製作



100個~

参考納期: サンプル 10日間
量産 3週間

※許可なくチラシ内の写真の使用・転載を禁止します